

内蔵メモリーのMPEG-4の保存時間 (複数設定時)

HCM5xxシリーズ

MPEG-4ファイルが内蔵メモリーに一時的に保存される時間(複数設定時)について紹介いたします。

対象機種：BB-HCM5xxシリーズ

ご検討の目安として当社試験環境下での確認結果の情報を提供しております。

一時保存時間を保証するものではありません。

対象機種：BB-HCM515以外の機種

(平成20年10月現在： ソフトバージョン：Ver3.51R00以降)

解像度	動作条件設定数				
	1	2	3	4	5
640x480	約158秒	約78秒	約50秒	約35秒	約28秒
320x240	約158秒	約78秒	約50秒	約35秒	約28秒
192x144	約240秒	約117秒	約78秒	約57秒	約45秒

※MPEG-4の録画時間は、撮影環境や被写体により変わります。

対象機種：BB-HCM515

(平成20年10月現在： ソフトバージョン：Ver3.51R00以降)

解像度	動作条件設定数				
	1	2	3	4	5
640x480	約65秒	約30秒	約19秒	約13秒	約10秒
320x240	約65秒	約30秒	約19秒	約13秒	約10秒
192x144	約100秒	約48秒	約30秒	約22秒	約17秒

※MPEG-4の録画時間は、撮影環境や被写体により変わります。

法人向け商品	映像・音響 セキュリティ オフィス・通信 パソコン 業務用端末 空調・換気・浄化設備 食品システム機器 掃除機 自動販売機 太陽光発電・蓄電システム 家庭用燃料電池 住宅設備・建材 電設資材 照明器具 電動工具 電子デバイス・産業用機器 半導体 制御機器 ヘルスケア 内臓脂肪計 介護関連機器
ソリューション・サービス	ITソリューション クラウド・運用サービス 映像ソリューション 住宅・施設・環境ソリューション 農業・畜産ソリューション 教育ソリューション 製造業向けソリューション その他
法人のお客様サポート	
個人向け商品 パナソニック企業情報 ニュース 展示会情報	